

**Garant****Presstång för koaxialkontakter, för koaxialkabeltyp: RG58/71****Beställningsdata**

Ordernummer	729821 RG58/71
GTIN	4045197891099
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Stålkropp med kraftutväxling. Skänklar med grepphylsor av plast. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism. För pressning av BNC- och TNC-kontakter.

**GARANT:** Av höghållfast specialstål. Delar som utsätts för stora påkänningar är seghärdade.

Brunerad yta. Ergonomiskt optimala handtag med halkskydd.

lämpliga för kabeltyp RG: 58; 59; 62; 71

totallängd: 225 mm

**Teknisk beskrivning**

lämpliga för kabeltyp RG	58; 59; 62; 71
totallängd	225 mm
Produktslag	Presstång

**Tillbehör**

Reservfjädersats 2 delar	729711
--------------------------	--------