

**HM-spiralborr extra kort, TiN, Ø DC h7: 1,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122160 1,4
GTIN	4045197040183
Artikelklass	12E

Beskrivning**Utförande:**

Motsvarande DIN 6539 (extra kort).

Med samma nominella Ø och skaft-Ø.

TiN-beläggning.

OBS!:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Friktionsäker fastspänning i borrhuck nr 341050 med diamantbelagda spännbackar.

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h7
Matning f i stål < 1100 N/mm ²	0,03 mm/v
Spånspårlängd L_c	9 mm
Nominell Ø D_c	1,4 mm
Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	h7
Skaftdiameter D_s	1,4 mm
totallängd L	32 mm
Norm	DIN 6539
Rekommenderat maximalt borrhjup L_2	6,9 mm
Beläggning	TiN
Skärmaterial	VHM

Typ	N
Spetsvinkel	118 grad
Spiralvinkel	30 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h7
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	230 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	160 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	160 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	80 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	25 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	20 m/min	S
GG(G)	lämplig	85 m/min	K
CuZn	lämplig	160 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

