

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel kort utförande, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614816 19
GTIN	4045197199218
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	137 mm
ring-Ø D	34,5 mm
nyckelvidd	19 mm
Käfthöjd h ₁	8,5 mm
Ringhöjd h ₂	11,5 mm
Käftbredd b	40,3 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel

Tillbehör

Adapter för ringspärrnyckel Typ 3

614850 3