

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel kort utförande, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614816 10
GTIN	4045197198945
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

Käftbredd b	22 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	5,2 mm
nyckelvidd	10 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	7,7 mm
ring-Ø D	20,8 mm
nyckellängd L	94 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel

---

**Tillbehör**

Adapter för ringspärrnyckel Typ 1

614850 1