

Garant**Fast skruvnyckel- / ringspärnyckelsats i rullväska kort utförande, Antal nycklar: 5**

Beställningsdata

Ordernummer	614818 5
GTIN	4045197297709
Artikelklass	61B

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspär. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel nr 614816 i storlekarna 8; 10; 13; 16; 17.

OBS!:

Reservväskor kan beställas under nr 614835/614836.

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	5
nyckelvidd	8 mm
nyckelvidd	±10 mm
nyckelvidd	13 mm
nyckelvidd	16 mm

nyckelvidd	17 mm
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
förpackning	rullväska
Nyckelvidder	metrisk
med svängbar nos	nej
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Skiftnyckel / ringspärnyckelkort utförande nyckelvidd 10 mm	614816 10
Adapter för ringspärnyckel Typ 2	614850 2
Skiftnyckel / ringspärnyckelkort utförande nyckelvidd 13 mm	614816 13
Adapter för ringspärnyckel Typ 1	614850 1
Skiftnyckel / ringspärnyckelkort utförande nyckelvidd 16 mm	614816 16
rullväska antal hyllor 5	614836 5
Skiftnyckel / ringspärnyckelkort utförande nyckelvidd 8 mm	614816 8
Skiftnyckel / ringspärnyckelkort utförande nyckelvidd 17 mm	614816 17