



## Hängselbyxa CANVAS 320, svart, Konfektionsstorlek DE: 52



### Beställningsdata

Ordernummer	091372 52
GTIN	4030913041087
Artikelklass	09R

### Beskrivning

#### Utförande:

Robusta **arbetskläder av modell Canvas 320** ger effektivt skydd vid de mest skilda arbetsförhållanden. Med **resår i midjan** för bekväm passform. Riv- och nötningsbeständig genom **Cordura®-förstärkning** på särskilt utsatta ställen. Den lättskötta väven är tack vare Teflon®-förädlingen **smuts- och vattenavvisande**. Med reflexband av **3M™ Scotchlite™-reflexmaterial** som syns även på natten.

**Snickarbyxa** med midjebreddjustering och högt sittande rygg. Axelremmar med elastiska gummibandsinlägg och säkerhetslås. Dubbel bröstficka.

- **Cordura®-förstärkta knästoppningsfickor.**
- **Certifierad enligt EN-14404 tillsammans med knästoppning.**
- **Förstärkta bakfickor.**
- **Två sidofickor av Cordura®.**
- **Dubbel tumstocksicka av Cordura®.**
- **Lårficka med utanpåliggande mobilficka.**
- **Dragkedja i grenen.**

#### OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Levereras i fler färger på begäran.

Storlekstabelle med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Tygsammansättning: 35 % bomull  
Tygsammansättning: 65 % polyester  
Materialvikt/vävtäthet: 320 g/m<sup>2</sup>  
Tvättning: 60 °C kulörtvätt

## Teknisk beskrivning

Storlek FR	48
Konfektionsstorlek DE	52
Serie	CANVAS 320
Specialtjänst	Textilberedning
Kön	Herr
Tygsammansättning	35% bomull
Tygsammansättning	65 % polyester
Materialvikt/vävtäthet	320 g/m <sup>2</sup>
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Blekning	får inte blekas
Kemisk rengöring	Rengöring med perkloreten
Torkning	torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar	måttligt varm, högst 150 °C
Färg	svart
Produktslag	Hängselbyxa

## Tillbehör

Knäskydd Standard 1 par Typ KNEE	091802 KNEE
----------------------------------	-------------