



Hängselbyxa CANVAS 320, marinblå, Konfektionsstorlek DE: 24



Beställningsdata

Ordernummer	091371 24
GTIN	4030913889801
Artikelklass	09R

Beskrivning

Utförande:

Robusta **arbetskläder av modell Canvas 320** ger effektivt skydd vid de mest skilda arbetsförhållanden. Med **resår i midjan** för bekväm passform. Riv- och nötningsbeständig genom **Cordura®-förstärkning** på särskilt utsatta ställen. Den lättskötta väven är tack vare Teflon®-förädlingen **smuts- och vattenavvisande**. Med reflexband av **3M™ Scotchlite™-reflexmaterial** som syns även på natten.

Snickarbyxa med midjebreddjustering och högt sittande rygg. Axelremmar med elastiska gummibandsinlägg och säkerhetslås. Dubbel bröstficka.

- **Cordura®-förstärkta knästoppningsfickor.**
- **Certifierad enligt EN-14404 tillsammans med knästoppning, nr 091802.**
- **Förstärkta bakfickor.**
- **Två sidofickor av Cordura®.**
- **Dubbel tumstocksicka av Cordura®.**
- **Lårficka med utanpåliggande mobilficka.**
- **Dragkedja i grenen.**

OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Snickarbyxa i färgkombination **svart** under nr 091372.

Levereras i fler färger på begäran.

Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Tygsammansättning: 35 % bomull

Tygsammansättning: 65 % polyester

Materialvikt/vävtäthet: 320 g/m²

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Norm: EN 14404

Teknisk beskrivning

Konfektionsstorlek DE	24
Storlek FR	44C
Storlek IT	44C
Serie	CANVAS 320
Specialtjänst	Textilberedning
Storlek ES	44C
Kön	Herr
Tygsammansättning	35% bomull
Tygsammansättning	65 % polyester
Materialvikt/vävtäthet	320 g/m ²
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Färg	marinblå
Norm	EN 14404
Produktslag	Hängselbyxa

Tillbehör

Knäskydd Standard 1 par Typ KNEE

091802 KNEE