

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel med svängbar nos, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614812 15
GTIN	4045197160430
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

Käftbredd b	33,4 mm
nyckelvidd	15 mm
nyckellängd L	200 mm
ring-Ø D	28,9 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	10 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	6,9 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel

