

HOLEX**Slipondell med kardborre (A) Hålanttal 15, Ø 150 mm, Kornstorlek: 320****Beställningsdata**

Ordernummer	567796 320
GTIN	4045197891327
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

Med **stabil filmbärare**. Den damm avvisande beläggningen förhindrar igensättning i förtid.

Fördel:

- **Mer likformig slipbild tack vare utomordentligt kornstöd.**
- **Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.**

Användningsdata:

Korundslipkorn (A) i hög kvalitet för allmän användning vid grov-, mellan- och färdigslipning. Korundslipkorn (A) av hög kvalitet, öppen spridning. För allmän användning vid grov-, mellan- och färdigslipning.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	150 mm
Kornstorlek	320
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Antal uppsugningshål	15
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Sliprondell av polyuretan med kardborrband Flerhålrad Utvändig Ø 150 mm	567887 150
	567885 150

Sliprondell av polyuretan med kadbörrband Utvändig Ø
150 mm

Flerhålrad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm

567990 147