


**HOLEX****Slipondell med kardborre (A) Hålanttal 15, Ø 150 mm, Kornstorlek: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	567796 1000
GTIN	4045197891365
Artikelklass	52M

**Beskrivning****Utförande:**

Med **stabil filmbärare**. Den damm avvisande beläggningen förhindrar igensättning i förtid.

**Fördel:**

- **Mer likformig slipbild tack vare utomordentligt kornstöd.**
- **Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.**

**Användningsdata:**

Korundslipkorn (A) i hög kvalitet för allmän användning vid grov-, mellan- och färdigslipning. Korundslipkorn (A) av hög kvalitet, öppen spridning. För allmän användning vid grov-, mellan- och färdigslipning.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	1000
skiv-Ø	150 mm
Slipmedel	Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Antal uppsugningshål	15
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		

## Tillbehör

Sliprondell av polyuretan med kardborrbandFlerhålad Utvändig Ø 150 mm	567887 150
	567885 150

Sliprondell av polyuretan med kadbörband Utvändig Ø  
150 mm

Flerhålrad PU-stödtallrik Utvändig Ø 147 mm

567990 147