

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel med svängbar nos, nyckelvidd: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614812 16
GTIN	4045197160447
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

Käftbredd b	34 mm
ring-Ø D	30,3 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	10,6 mm
nyckelvidd	16 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	7,1 mm
nyckellängd L	216 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel

