



12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 21 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642100 21 |
| GTIN | 4018754005291 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverkyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 642129

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------|
| nyckelvidd | 21 mm |
| Längd | 42 mm |
| Ø utgångssidan | 28,7 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar |
| Material | HPQ®-högkapacitetsstål |
| Yta | förkromning på nickel |
| med AS-drive-profil | ja |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |