

Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/4 tum Surface Drive, nyckelvidd: 13 mm**

Beställningsdata

Ordernummer	650035 13
GTIN	4991644301287
Artikelklass	63R

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt utförande speciellt för användning på el- eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Invändig fyrkant enligt DIN 3121. Med profil motsvarande **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Ø utgångssidan: 18,8 mm

Längd: 23 mm

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	13 mm
Längd	23 mm
Ø utgångssidan	18,8 mm

fyrkantsfäste	1/4 tum
Norm	DIN 3129
Norm	DIN 3121
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material	Krommolybdenstål
Yta	brunerad
lämpar sig för maskinanvändning	ja