

Koken**IMPACT-sats, 8 delar, sexkant, 3/8 tum Surface Drive****Beställningsdata**

Ordernummer	650132
GTIN	4991644011681
Artikelklass	63R

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande för användning med el- eller tryckluftsdrivna mutterdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Innerfyrkant enligt DIN 3121.

Av säkerhetsskäl ska hylsor ovillkorligen fästas medpassande kopplingsstift och gummiring.

Surface Drive-profilen griper skruvarna på flankerna och skonar de känsliga hörnen. Det förhindrar tillförlitligt att insatserna fastnar på skruvarna.

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

leveransinnehåll:

Vardera 1 hylsnyckelinsats nr 650130: Storlek 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Magnetfästesskena 200 mm lång: 1 styck

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Antal delar	8
Yta	brunerad
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

Tillbehör

Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 1	650790 1
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 18 mm	650800 18
Sats med säkringsklämmor för hylsor, 3/8 tum, inklusive utdragare,10 delar Typ 2	650790 2
Gummiring för hylsor, 3/8 tum Ø 22 mm	650800 22
Kopplingsstift för hylsor, 3/8 tum Ø×Längd 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Utdragareför säkringsklämmor	650785