



## Momentkontrollapparat för momentnycklar "SmartCheck", maximalt vridmoment: 10 Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	654650 10
GTIN	4018754273003
Artikelklass	63B

### Beskrivning

#### Utförande:

Variabel och flexibel momentkontrollapparat tack vare vridbar display och stomme. Kan monteras horisontalt och vertikalt. Displayen och folietangentbordet är stänkvattenskyddade och höljet består av slagtålig plast.

3 användningslägen:

- **Medlöpande visning (Track)**
- **Brytpunktidentifiering (First-Peak)**
- **Toppvärdesvisning (Peak-Hold)**

**Måttenheter:** Nm, lbf·ft, lbf·in.

#### Fördel:

Kompakt och variabel kontrollapparat för vridmoment. Strömförsörjning via nätdel eller batterie.

#### Användningsdata:

Inställning och kalibrering av **momentskruvdragare och -nyckel** med resp. utan skala.

#### leveransinnehåll:

Inklusive nätdel, i stabil plastväska.

Kalibrering: O4

mätnoggrannhet vridmoment:  $\pm 1$  %

mätområde: 1 - 10 Nm

visarens bredd: 120 mm

visarens höjd: 124 mm  
visarens djup: 167 mm  
vikt: 5,21 kg  
fyrkantsfäste: 1/4 tum

## Teknisk beskrivning

visarens höjd	124 mm
visarens djup	167 mm
mätområde	1 - 10 Nm
maximalt vridmoment	10 Nm
fyrkantsfäste	1/4 tum
visarens bredd	120 mm
vikt	5,21 kg
mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4

## Tjänster

Kalibrering Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm	018860 400/2
DAkS-kalibrering Testapparat för vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm	018840 1000/2