

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel med svängbar nos, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614812 17
GTIN	4045197160454
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Käfthöjd h_1	7,9 mm
nyckellängd L	233 mm
Käftbredd b	36,6 mm
nyckelvidd	17 mm
Ringhöjd h_2	10,9 mm
ring- \emptyset D	33,3 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel

