

Garant**12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642130 10
GTIN	4045197164223
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Invändig fyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunna väggar** för arbeten även i trånga utrymmen. Tolvkant (dubbelsexkant) med **AS-drive**-profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, förkromat (flagningssäkert).

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	10 mm
Längd	38 mm
Ø utgångssidan	14,5 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

