

HOLEX**12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642120 11
GTIN	4045197164049
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Norm:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642132; HOLEX: nr 642122).

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	11 mm
Längd	38 mm
Ø utgångssidan	16,6 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats