



## Skruvmejselsats för elektriker Torx®, Classic isolerad, Antal skruvmejslar: 7



### Beställningsdata

Ordernummer	625756 7
GTIN	7610733064175
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

**Krafthandtag** med handvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet.

#### Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

#### Innehåll:

Vardera 1 skruvdragare nr 625754: strl. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	7
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Skruvmejslar

### Tillbehör

Elektrikerskruvmejslar Torx®, Classicisolerad Torx®-profil TX10	625754 TX10
Elektrikerskruvmejslar Torx®, Classicisolerad Torx®-profil TX30	625754 TX30
Elektrikerskruvmejslar Torx®, Classicisolerad Torx®-profil TX8	625754 TX8
Skruvhållare Typ 2	666425 2
Elektrikerskruvmejslar Torx®, Classicisolerad Torx®-profil TX20	625754 TX20
Skruvhållare Typ 3	666425 3
Elektrikerskruvmejslar Torx®, Classicisolerad Torx®-profil TX15	625754 TX15
Elektrikerskruvmejslar Torx®, Classicisolerad Torx®-profil TX25	625754 TX25
Elektrikerskruvmejslar Torx®, Classicisolerad Torx®-profil TX9	625754 TX9