



Elektrikerskruvmejslar Torx®, Classic isolerad, Torx®-profil: TX8



Beställningsdata

Ordernummer	625754 TX8
GTIN	7610733062768
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klinga **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndet i ett vattenbad.

Krafthandtag med handvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagttålig polypropen. **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Handtag och klingor **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Teknisk beskrivning

totallängd	150 mm
Torx®-profil	TX8
klinglängd	60 mm
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material klinga	PB Swiss Tools-speciallegering
Produktslag	Skruvmejslar

