

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 13mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	614820 13
GTIN	4045197218780
Artikelklass	61B

## Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

## Teknisk beskrivning

ring-Ø D	25,5 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	9,3 mm
Käftbredd b	27,1 mm
nyckelvidd	13 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	6 mm
nyckellängd L	180 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel

---

**Tillbehör**

Adapter för ringspärrnyckel Typ 2

614850 2