

Garant**Dubbelringspärrnyckel vinklad 15°, Nyckelvidder: 12X13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida med mycket lättgående, stabila ringspärrnycklar. Omställbar för höger- och vänsterdragning. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Totallängd L	170 mm
maximal ring-Ø D2	26,5 mm
Nyckelvidd ₂	13 mm
maximal ring-Ø D1	24,6 mm
Nyckelvidd ₁	12 mm
maximal ringhöjd h ₂	9 mm
maximal ringhöjd h ₁	8,9 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	5
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Adapter för ringspärrnyckel Typ 2	614850 2
-----------------------------------	----------