

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tubrensare Slät ståltråd, borst-Ø: 35mm****Beställningsdata**

Ordernummer	578000 35
GTIN	4017359026793
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av slät ståltråd, total längd 160 mm. Borstlängd 100 mm med påpressad 1/2 tum Whitworth gängnippel.

Användningsdata:

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmeväxlare och cylindrar.

För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 578005 användas.

Passar till:

rör-inner-Ø: 1.1/2 tum

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	35 mm
Produktslag	Tubrensare

Tillbehör

Förlängning för tubrensare nr 578000	578010
Gängadapter för tubrensare nr 578000Skaft-Ø 6 mm	578005