

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Finborste Nylon slät 0,30 mm, Typ: W****Beställningsdata**

Ordernummer	576605 W
GTIN	4017359074626
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Totallängd ca. 225 mm, 4-radig, beläggningsyta 110×20 mm, beläggningshöjd 20 mm. **Handtag av bokträ**

Användningsdata:

Hög borsttäthet för fin ytförbättring.

För rengöring och påstrykning av lösnings- och rengöringsmedel.

Teknisk beskrivning

Grundstomme material	Bokträ
totallängd L	225 mm
Borstmaterial	Perlon, slät
Borsttjocklek	0,3 mm
Arbetslängd L ₃	110 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
Borstbredd L ₁	20 mm
Antal beläggningsrader	4
Produktslag	Finborste