

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 30mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 614820 30 |
| GTIN | 4045197553287 |
| Artikelklass | 61B |

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-----------------|
| ring-Ø D | 60 mm |
| Käfthöjd h ₁ | 13,8 mm |
| Käftbredd b | 65 mm |
| Ringhöjd h ₂ | 17 mm |
| nyckellängd L | 425 mm |
| nyckelvidd | 30 mm |
| Nyckelvidder | metrisk |
| Ringläge | 15 grad |
| Antal tänder | 72 |
| Omtagsvinkel | 5 grad |
| Tillverkningsprocess | sänksmida |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | mattförokromad |

Produktslag

Skruvnyckel