

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cylinderborste Nylon, Borst-Ø D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	578400 12
GTIN	4017359026335
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.

Borstspiral av vågig stål- och mässingstråd resp. nylonborst. Totallängd 300 mm, borstlängd 100 mm.

Totallängd 300 mm, borstlängd 100 mm.

**Användningsdata:**

För **manuell rengöring** och **gradning** av rör, hål och liknande.

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Arbetslängd L <sub>3</sub>	100 mm
totallängd L	300 mm
Produktslag	Cylinderborste