

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 614820 14     |
| GTIN         | 4045197218797 |
| Artikelklass | 61B           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| nyckelvidd              | 14 mm           |
| nyckellängd L           | 193 mm          |
| Ringhöjd h <sub>2</sub> | 9,4 mm          |
| Käfthöjd h <sub>1</sub> | 6,6 mm          |
| ring-Ø D                | 27,3 mm         |
| Käftbredd b             | 30,9 mm         |
| Nyckelvidder            | metrisk         |
| Ringläge                | 15 grad         |
| Antal tänder            | 72              |
| Omtagsvinkel            | 5 grad          |
| Tillverkningsprocess    | sänksmida       |
| Material                | Kromvanadinstål |
| Yta                     | mattförokromad  |

Produktslag

Skruvnyckel