

Garant**Dubbelringspärrnyckel vinklad 15°, Nyckelvidder: 14X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida med mycket lättgående, stabila ringspärrnycklar. Omställbar för höger- och vänsterdragning. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Totallängd L	190 mm
maximal ringhöjd h_2	9,4 mm
Nyckelvidd d_2	15 mm
maximal ring- \emptyset D2	32,6 mm
maximal ringhöjd h_1	9,4 mm
maximal ring- \emptyset D1	28,3 mm
Nyckelvidd d_1	14 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	5
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel