

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Finborste Nylon slät 0,30 mm, Typ: P****Beställningsdata**

Ordernummer	576605 P
GTIN	4017359350744
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Totallängd ca. 225 mm, 4-radig, beläggningsyta 110×20 mm, beläggningshöjd 20 mm. **Handtag av plast**, för användning i utrymmen med extra höga hygienkrav.

Användningsdata:

Hög borsttäthet för fin ytförbättring.

För rengöring och påstrykning av lösnings- och rengöringsmedel.

Teknisk beskrivning

Grundstomme material	Plast
totallängd L	225 mm
Borstmaterial	Perlon, slät
Borsttjocklek	0,3 mm
Arbetslängd L ₃	110 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
Borstbredd L ₁	20 mm
Antal beläggningsrader	4
Produktslag	Finborste