

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 15mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	614820 15
GTIN	4045197218803
Artikelklass	61B

## Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

## Teknisk beskrivning

nyckelvidd	15 mm
nyckellängd L	200 mm
Ringhöjd $h_2$	10 mm
Käfthöjd $h_1$	6,9 mm
ring-Ø D	28,9 mm
Käftbredd b	33,4 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel