

HOLEX

Metallsåggram med handtag med bimetallblad, 24 tänder



Beställningsdata

Ordernummer	580800
GTIN	4045197377449
Artikelklass	52S

Beskrivning

Utförande:

Metallsåggram med bygel helt i stål. Alternativ uppspänningsvinkel på 90° för jämsnitt. Plasthandtag. Total längd 520 mm.

Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygel. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygel. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

leveransinnehåll:

Inklusive HOLEX bimetallsågblad nr 582970.
Bladlängd: 300 mm

Teknisk beskrivning

Tänder per tum	24
Bladlängd	300 mm
Produktslag	Bågfilställning

Tillbehör

Handsågblad ensidigtBimetall

582970