

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Finborste Vågig mässingtråd 0,15 mm, Typ: W****Beställningsdata**

Ordernummer	576705 W
GTIN	4017359074664
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Totallängd ca. 225 mm, 4-radig, beläggningsyta 110×20 mm, beläggningshöjd 20 mm. **Handtag av bokträ**

Beskrivning:

Finborstar, som också kallas urmakar- eller guldsmedsborstar, kännetecknas av sin höga borsttäthet. Sådana borstar används ofta för att applicera lösnings- och rengöringsmedel. De kan levereras med olika bredder.

Mässingtrådsborstar är mjukare än ståltrådsborstar. Bland annat är de också lämpliga för hantering av svaga alkalier. Mässingtråd behövs framför allt vid bearbetning av icke-järnmetaller.

Användningsdata:

Hög borsttäthet för fin ytförbättring.

Teknisk beskrivning

Grundstomme material	Bokträ
totallängd L	225 mm
Borstmaterial	Mässing, vågig
Borsttjocklek	0,15 mm
Arbetslängd L ₃	110 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
Borstbredd L ₁	20 mm
Antal beläggningsrader	4
Produktslag	Finborste

