

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614820 16
GTIN	4045197218810
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Käftbredd b	34 mm
ring-Ø D	30,3 mm
Käfthöjd h ₁	7,1 mm
nyckellängd L	216 mm
Ringhöjd h ₂	10,6 mm
nyckelvidd	16 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel