

Garant**Fast skruvnyckel- / ringspärnyckelsats i rullväska omkopplingsbara, 15° vinkel, Antal nycklar: 5**

Beställningsdata

Ordernummer	614830 5
GTIN	4045197218858
Artikelklass	61B

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspär. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel nr 614820 i storlekarna 8; 10; 13; 16; 17.

OBS!:

Reservväskor kan beställas under nr 614835/614836.

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	5
nyckelvidd	8 mm
nyckelvidd	±10 mm
nyckelvidd	13 mm

nyckelvidd	16 mm
nyckelvidd	17 mm
Ringläge	15 grad
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförkromad
förpackning	rullväska
Nyckelvidder	metrisk
med svängbar nos	nej
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 13 mm	614820 13
Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 10 mm	614820 10
Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 16 mm	614820 16
rullväska antal hyllor 5	614835 5
Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 17 mm	614820 17
Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 8 mm	614820 8