

Garant**Dubbelringspärrnyckel vinklad 15°, Nyckelvidder: 17X19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida med mycket lättgående, stabila ringspärrnycklar. Omställbar för höger- och vänsterdragning. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

maximal ringhöjd h_1	10,7 mm
Nyckelvidd d_2	19 mm
maximal ring- \emptyset D1	34,5 mm
Nyckelvidd d_1	17 mm
maximal ringhöjd h_2	11,2 mm
Totallängd L	230 mm
maximal ring- \emptyset D2	35,6 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	5
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Adapter för ringspärrnyckel Typ 3	614850 3
-----------------------------------	----------