

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614820 17
GTIN	4045197218827
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	233 mm
Käftbredd b	36,6 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	10,9 mm
ring-Ø D	33,3 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	7,9 mm
nyckelvidd	17 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel