

**Garant****Fast skruvnyckel- / ringspärrnyckelsats i rullväska omkopplingsbara, 15° vinkel, Antal nycklar: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	614830 10
GTIN	4045197218865
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförkromat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 nyckel 614820 i storlekarna 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**OBS!:**

Reservväskor kan beställas under nr 614835/614836.

**Teknisk beskrivning**

Antal nycklar	10
nyckelvidd	8 mm
nyckelvidd	19 mm
nyckelvidd	9 mm
nyckelvidd	±10 mm
nyckelvidd	11 mm

nyckelvidd	13 mm
nyckelvidd	14 mm
nyckelvidd	16 mm
nyckelvidd	17 mm
nyckelvidd	18 mm
Ringläge	15 grad
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
förpackning	rullväska
Nyckelvidder	metrisk
med svängbar nos	nej
Spärnyckel, omkopplingsbar	ja
Produktslag	Skruvnyckel

## Tillbehör

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 13 mm	614820 13
Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 10 mm	614820 10
rullväska antal hyllor 10	614835 10
Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 16 mm	614820 16
Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 14 mm	614820 14
Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 19 mm	614820 19
Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel nyckelvidd 17 mm	614820 17

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 8 mm

614820 8

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 18 mm

614820 18

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 9 mm

614820 9

Skiftnyckel / ringspärrnyckelomkopplingsbara, 15° vinkel  
nyckelvidd 11 mm

614820 11