

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Finborste Vågig rostfri tråd 0,15 mm, Typ: W****Beställningsdata**

Ordernummer	576805 W
GTIN	4017359167984
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Totallängd ca. 225 mm, 4-radig, beläggningsyta 110×20 mm, beläggningshöjd 20 mm. **Handtag av bokträ**

Användningsdata:

Hög borsttäthet för fin ytförbättring.

Teknisk beskrivning

Grundstomme material	Bokträ
totallängd L	225 mm
Borstmaterial	INOX, vågig
Borsttjocklek	0,15 mm
Arbetslängd L ₃	110 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
Borstbredd L ₁	20 mm
Antal beläggningsrader	4
Produktslag	Finborste