

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tubrensare Slät ståltråd, borst-Ø: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	578000 75
GTIN	4017359026571
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral. Borst av slät ståltråd, total längd 160 mm. Borstlängd 100 mm med påpressad 1/2 tum Whitworth gängnippel.

**Användningsdata:**

För rengöring av rör, gallerdurk, muffar, värmexväxlare och cylindrar.

För maskinell användning (bara högergång) ska gängadapter nr 578005 användas.

**Passar till:**

rör-inner-Ø: 3 tum

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	75 mm
Produktslag	Tubrensare

**Tillbehör**

Gängadapter för tubrensare nr 578000Skaft-Ø 6 mm	578005
Förlängning för tubrensare nr 578000	578010