

**JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614870 10
GTIN	4013288165268
Artikelklass	63F

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	10 mm
nyckellängd L	159 mm
ring-Ø D	21 mm
Käfthöjd h ₁	5,5 mm
Ringhöjd h ₂	7,2 mm
Käftbredd b	22 mm
Nyckelvidder	metrisk
tillverkarens beteckning	6000 Joker
Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad

Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförkromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

Adapter för ringspärrnyckel Typ 1	614850 1
-----------------------------------	----------