

**JOKER 6000 U-ringspärrnyckelsats, Antal nycklar: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	614880 4
GTIN	4013288164407
Artikelklass	63F

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

**Material:**

Krommolybdenstål, mattförkromat.

**leveransinnehåll:**

Vardera 1 nyckel nr 614870: storlek 10; 13; 17; 19

**Teknisk beskrivning**

Antal nycklar	4
nyckelvidd	±10 mm
nyckelvidd	13 mm
nyckelvidd	17 mm
nyckelvidd	19 mm
tillverkarens beteckning	6000 Joker 4 sats 1

Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
förpackning	Fodral
Nyckelvidder	metrisk
Ändanslag på käftsidan	ja
Hållarfunktion på käftsidan	ja
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel

## Tillbehör

JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 17 mm	614870 17
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 10 mm	614870 10
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 19 mm	614870 19
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 13 mm	614870 13