

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Finborste Vågig rostfri tråd 0,15 mm, Typ: P****Beställningsdata**

Ordernummer	576805 P
GTIN	4017359350751
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Totallängd ca. 225 mm, 4-radig, beläggningsyta 110×20 mm, beläggningshöjd 20 mm. **Handtag av plast**, för användning i utrymmen med extra höga hygienkrav.

**Användningsdata:**

Hög borsttäthet för fin ytförbättring.

**Teknisk beskrivning**

Grundstomme material	Plast
totallängd L	225 mm
Borstmaterial	INOX, vågig
Borsttjocklek	0,15 mm
Arbetslängd L <sub>3</sub>	110 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	20 mm
Borstbredd L <sub>1</sub>	20 mm
Antal beläggningsrader	4
Produktslag	Finborste