

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614820 19
GTIN	4045197218841
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	19 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	11,5 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	8,5 mm
nyckellängd L	250 mm
ring-Ø D	34,5 mm
Käftbredd b	40,3 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel

---

**Tillbehör**

Adapter för ringspärrnyckel Typ 3

614850 3