

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614820 9
GTIN	4045197218742
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

Ringhöjd $h_2$	7,6 mm
ring- $\emptyset$ D	19 mm
Käftbredd b	19,3 mm
nyckelvidd	9 mm
Käfthöjd $h_1$	5 mm
nyckellängd L	143 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel