



JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, nyckelvidd: 11 mm



Beställningsdata

Ordernummer	614870 11
GTIN	4013288212610
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Ringhöjd h_2	7,5 mm
Käfthöjd h_1	6,3 mm
nyckellängd L	165 mm
nyckelvidd	11 mm
ring-Ø D	22 mm
Käftbredd b	25 mm
Nyckelvidder	metrisk
tillverkarens beteckning	6000 Joker
Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel