



JOKER 6000 U-ringspärrenyckelsats, Antal nycklar: 11



Beställningsdata

Ordernummer	614880 11
GTIN	4013288167521
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärre med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

leveransinnehåll:

Vardera 1 nyckel nr 614870: storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	11
nyckelvidd	8 mm
nyckelvidd	18 mm
nyckelvidd	19 mm
nyckelvidd	±10 mm

nyckelvidd	11 mm
nyckelvidd	12 mm
nyckelvidd	13 mm
nyckelvidd	14 mm
nyckelvidd	15 mm
nyckelvidd	16 mm
nyckelvidd	17 mm
tillverkarens beteckning	6000 Joker 11 sats 1
Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
förpackning	Fodral
Nyckelvidder	metrisk
Ändanslag på käftsidan	ja
Hållarfunktion på käftsidan	ja
med svängbar nos	nej
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel

Tillbehör

JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 19 mm	614870 19
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 13 mm	614870 13
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 15 mm	614870 15
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 10 mm	614870 10
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 11 mm	614870 11
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 8 mm	614870 8

JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 18 mm	614870 18
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 16 mm	614870 16
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 14 mm	614870 14
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 12 mm	614870 12
JOKER 6000 U-ringspärrnyckel nyckelvidd 17 mm	614870 17