

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 21 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614820 21
GTIN	4045197553249
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	21 mm
Ringhöjd h ₂	13 mm
Käftbredd b	45,7 mm
nyckellängd L	286 mm
ring-Ø D	42 mm
Käfthöjd h ₁	9,6 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel