

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614820 10
GTIN	4045197218759
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Käfthöjd h_1	5,2 mm
nyckellängd L	160 mm
Ringhöjd h_2	7,7 mm
ring- \emptyset D	20,8 mm
nyckelvidd	10 mm
Käftbredd b	22 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel

Tillbehör

Adapter för ringspärrnyckel Typ 1

614850 1