

**JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 614870 12     |
| GTIN         | 4013288212603 |
| Artikelklass | 63F           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

**Material:**

Krommolybdenstål, mattförkromat.

**Teknisk beskrivning**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| ring-Ø D                 | 25 mm      |
| Käftbredd b              | 26,3 mm    |
| Ringhöjd h <sub>2</sub>  | 8,5 mm     |
| Käfthöjd h <sub>1</sub>  | 6,6 mm     |
| nyckelvidd               | 12 mm      |
| nyckellängd L            | 170,7 mm   |
| Nyckelvidder             | metrisk    |
| tillverkarens beteckning | 6000 Joker |
| Ringläge                 | 0 grad     |
| Antal tänder             | 80         |
| Omtagsvinkel             | 4,5 grad   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tillverkningsprocess       | sänksmidda       |
| Material                   | Krommolybdenstål |
| Yta                        | mattförkromad    |
| Spärnyckel, omkopplingsbar | nej              |
| Produktslag                | Skruvnyckel      |