

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614820 11
GTIN	4045197218766
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

ring-Ø D	22,5 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	8,3 mm
nyckellängd L	168 mm
nyckelvidd	11 mm
Käftbredd b	24 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	5,3 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel